

Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	265130 25
GTIN	4045197941800
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	20 mm
Lungime cap L ₁	21,5 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Mărime coadă	25 mm
Piese de schimb	269981 3
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 3	269981 3
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	260706 25/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	260006 25/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/11 mm	260308 25/11