



Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	265131 25
GTIN	4045197941848
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Lungime cap L ₁	21,5 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Cod ISO Suport	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Mărime coadă	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Piese de schimb	269981 3
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 3	269981 3
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	260007 25/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/11 mm	260309 25/11
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	260707 25/12