

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265130 20
GTIN	4045197941794
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Lungime cap L ₁	17 mm
Lungime cap L ₁	20,5 mm
Lungime cap L ₁	27 mm
Mărime coadă	20 mm
Piese de schimb	269981 2
Standard	Normă de fabricație

Fișă de date

Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 2	269981 2
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/11 mm	260308 20/11
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm	260706 20/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/09 mm	260006 20/09