

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță:  
16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265131 16
GTIN	4045197941824
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	100 mm
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Cod ISO Suport	SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Lungime cap L <sub>1</sub>	17 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	27 mm
Piese de schimb	269981 2
Standard	DIN ISO 5610

## Fișă de date

Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 2	269981 2
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/11 mm	260309 16/11
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm	260007 16/09