

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255131 25
GTIN	4045197941763
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Lungime cap L ₁	25 mm
Piese de schimb	259981 3
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 3	259981 3
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/15 mm	250611 25/15
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/16 mm	250019 25/16
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	251113 25/12