

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265130 12
GTIN	4045197941770
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Cod ISO Suport	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Lungime cap L <sub>1</sub>	13 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	17 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16 mm
Mărime coadă	12 mm
Piese de schimb	269981 1
Standard	DIN ISO 5610

## Fișă de date

Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 1	269981 1
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 12/09 mm	260706 12/09
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 12/07 mm	260308 12/07
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 12/09 mm	260006 12/09