



## Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	265131 20
GTIN	4045197941831
Clasa articolului	29W

### Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	17 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	20,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	27 mm
Lungimea totală L	125 mm
Cod ISO Suport	SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Piese de schimb	269981 2
Standard	Normă de fabricație

## Fișă de date

Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 2	269981 2
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm	260707 20/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/09 mm	260007 20/09
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/11 mm	260309 20/11