

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță:
25mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 265110 25 |
| GTIN | 4045197941930 |
| Clasa articolului | 29W |

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Cod ISO Suport | SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CC.. 1204.. |
| Lățimea funcțională L ₄ | 32 mm |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Lungime cap L ₁ | 20 mm |
| Piese de schimb | 269981 5 |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 5 | 269981 5 |
| Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm | 260006 25/12 |
| Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm | 260000 25/12 |