

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255110 20
GTIN	4045197941862
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
Lungime cap L ₁	28 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Piese de schimb	259981 5
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 5	259981 5
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm	250018 20/12