

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265110 20
GTIN	4045197941923
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungime cap L <sub>1</sub>	17 mm
Cod ISO Suport	SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărime coadă	20 mm
Piese de schimb	269981 4
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 4

269981 4