

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255111 16
GTIN	4045197941886
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Cod ISO Suport	PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
Lungime cap L ₁	25 mm
Lungime cap L ₂	22 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Mărime coadă	16 mm
Piese de schimb	259981 4
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 4

259981 4

Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm

250025 16/09

Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm

250019 16/09