

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță:  
25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265111 25
GTIN	4045197941961
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	SCLCL 2525M12; SCSCCL 2525M12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Piese de schimb	269981 5
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 5	269981 5
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	260001 25/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	260007 25/12