

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță:
20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265111 20
GTIN	4045197941954
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L ₁	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	SCLCL 2020K09; SCSCCL 2020K09
Lungimea totală L	125 mm
Piese de schimb	269981 4
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 4

269981 4

Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/09 mm

260001 20/09

Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/09 mm

260007 20/09