

Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	255110 16
GTIN	4045197941855
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
Lungimea totală L	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Lungime cap L ₁	22 mm
Mărime coadă	16 mm
Piese de schimb	259981 4
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 4

259981 4

Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm

250018 16/09