

Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 25mm**Date comandă**

Numărul de comandă	255111 25
GTIN	4045197941909
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	33 mm
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Lățimea funcțională L_4	32 mm
Mărime coadă	25 mm
Piese de schimb	259981 6
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 6	259981 6
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/16 mm	250025 25/16
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/16 mm	250019 25/16