

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265110 16
GTIN	4045197941916
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Mărime coadă	16 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Piese de schimb	269981 4
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

## Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 4	269981 4
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm	260000 16/09
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm	260006 16/09