

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255110 25
GTIN	4045197941879
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L ₁	33 mm
Mărime coadă	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Piese de schimb	259981 6
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 6	259981 6
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/16 mm	250018 25/16