

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB8630, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Grosimea plăcuțelor este întărită pentru exigențe de așchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,22 mm
Grosime plăcuță E	5,56 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEMT 1305 AGSR
Categorie	HB8630
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		