



ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 8 mm



Date comandă

Numărul de comandă	290035 8
GTIN	4030741290657
Clasa articolului	29I

Descriere

Execuție:

Utilizare convențională.

Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

Pentru profil randalinat: RGV30° 1×GE30°

Pentru Ø moletă d_1 : 15 mm

Pentru lățime moletă b : 4 mm

Pentru Ø gaură moletă d_2 : 4 mm

Gamă de fixare: 3 - 20 mm

Știft de rulare: 299911 2

Descriere tehnică

Știft de rulare	299911 2
Lățime coadă	8 mm
Înălțime coadă	8 mm
Pentru Ø gaură moletă d_2	4 mm
Gamă de fixare	3 - 20 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru Ø moletă d_1	15 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR

Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RGE30° 1×GV30°
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat