

**Plăcuță de retezare neutră, HBX25, Lățime de canelare w: 3,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273010 3,1
GTIN	4045197942326
Clasa articolului	22D

Descriere**Aplicație:**

Doar în combinație cu lamă de retezare Cod 273000.

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,1 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Lățime de canelare w	3,1 mm
Strat de acoperire	TiN
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HBX25
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
GG(G)	recomandat	80 m/min	K
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		