

**Garant****Portsculă pentru freză frontală cilindric, cu orificiu al canalului de răcire, SK 40 A = 300, Ø dorn d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301139 22
GTIN	4045197942258
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Coadă conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Suprafață de contact a manșonului, mărită.

**Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

**Avantaj:**

Tendență de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte referințe.

**Descriere tehnică**

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	19 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	22 mm
Lungime activă dimensiune A	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Suport	SK 40 A = 300

Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj