

Garant**Portsculă pentru freză frontală cilindric, cu orificiu al canalului de răcire, SK 50 A = 200, Ø dorn d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301151 16
GTIN	4045197942265
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coadă conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Suprafață de contact a manșonului, mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendență de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

La cerere se pot livra și alte referințe.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm
Ø dornului d ₁	16 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø D ₂	38 mm
Suport	SK 50 A = 200

Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj