

**Garant**

**Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibrațiilor, conic, cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 200, Ø dorn d1: 27mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	306714 27
GTIN	4045197942616
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de așezare a manșonului mărită.

**Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

**Avantaj:**

Tendință de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

**Accesorii opționale:**

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte referințe.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	21 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	27 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	27 mm

Suport	HSK-A 100 A = 200
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj