



## Aparat de măsurare a distanței cu laser DISTO™, Tip: X4



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 465550 X4     |
| GTIN               | 7640110697870 |
| Clasa articolului  | 47C           |

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă din plastic rezistentă la șoc cu tastatură cu simboluri ușor de folosit. **Sticlă optică Leica** de înaltă calitate, într-o **carcasă de magneziu** deosebit de rezistentă la temperatură și robustă. Afișaj color iluminat și rotativ pentru lizibilitate optimă. Power Range Technologie™ pentru măsurători **până la 150 m fără placă de miră**. Clasă laser 2 verificată conform ISO 16331-1. **Senzorul integrat pentru înclinații 360°** arată înclinația unui obiect prin așezarea directă a carcasei și permite măsurarea indirectă a înălțimii. Piesă terminală multifuncțională pentru măsurare din colțuri. Protejat împotriva jeturilor de apă și a prafului datorită garniturii din cauciuc. Tastatură etanșată, ușor de curățat. Un cauciuc frontal solid protejează optica și amortizează șocurile ușoare.

Cu **vizor digital (zoom 4x)** pentru măsurători pe distanțe mari sau la soare.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Geantă de protecție și curea pentru mână. Inclusiv 2x baterie Cod 081561 Ref. LR6.

#### Notă:

Transferul datelor prin Bluetooth® Smart; și pe smartphone prin intermediul aplicației Leica „DISTO™ Plan” (Android începând cu versiunea 4.3, Apple începând cu iPhone 4s). Generarea simplă de schițe.

## Descriere tehnică

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Rază de acțiune                          | 150 m                          |
| Clasă de protecție IP                    | IP 65                          |
| Precizie de măsurare                     | ±1,0 mm                        |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081561 LR6                     |
| Adunare / scădere                        | da                             |
| Interfață                                | Interfață Bluetooth            |
| Număr de baterii incluse                 | 2                              |
| Apelarea ultimei măsurători              | da                             |
| Filet pentru stativ                      | 1/4 UNC inch                   |
| Senzor pentru înclinații (Clinometru)    | 360 grad                       |
| Calcularea suprafeței și volumului       | da                             |
| Alimentare cu energie electrică          | 081561 LR6                     |
| Piesă terminală multifuncțională         | da                             |
| Lungime                                  | 132 mm                         |
| Greutate                                 | 184 g                          |
| Înălțime                                 | 29 mm                          |
| Vizor digital cu zoom                    | 4x                             |
| Lățime                                   | 56 mm                          |
| Măsurare indirectă (Pitagora)            | da                             |
| Măsurare minimă / maximă                 | da                             |
| Alimentare cu energie                    | Cu baterii                     |
| Citire comutabilă                        | mm / inch                      |
| Clasă laser conform IEC 825-1            | 2                              |
| Tip produs                               | Aparat de măsurare a distanței |

---

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6

081561 LR6