



Aparat de măsurare a distanței cu laser DISTO™, Tip: X4SET



Date comandă

Numărul de comandă	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Clasa articolului	47C

Descriere

Execuție:

Carcasă din plastic rezistentă la șoc cu tastatură cu simboluri ușor de folosit. **Sticlă optică Leica** de înaltă calitate, într-o **carcasă de magneziu** deosebit de rezistentă la temperatură și robustă. Afișaj color iluminat și rotativ pentru lizibilitate optimă. Power Range Technologie™ pentru măsurători **până la 150 m fără placă de miră**. Clasă laser 2 verificată conform ISO 16331-1. **Senzorul integrat pentru înclinații 360°** arată înclinația unui obiect prin așezarea directă a carcasei și permite măsurarea indirectă a înălțimii. Piesă terminală multifuncțională pentru măsurare din colțuri. Protejat împotriva jeturilor de apă și a prafului datorită garniturii din cauciuc. Tastatură etanșată, ușor de curățat. Un cauciuc frontal solid protejează optica și amortizează șocurile ușoare.

Cu **vizor digital (zoom 4x)** pentru măsurători pe distanțe mari sau la soare.

Măsurare spațială cu tehnologie P2P. Chiar și din puncte inaccesibile. La utilizarea aplicației DISTO™ Plan, desenele cotate pot fi exportate ca fișier CAD.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Geantă de protecție și curea pentru mână. Inclusiv 2x baterie Cod 081561 Ref. LR6. Inclusiv adaptor cu stativ DST360, stativ TRI120 și geantă.

Notă:

Transferul datelor prin Bluetooth® Smart; și pe smartphone prin intermediul aplicației Leica „DISTO™ Plan” (Android începând cu versiunea 4.3, Apple începând cu iPhone 4s). Generarea simplă de schițe.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie electrică	081561 LR6
Precizie de măsurare	±1,0 mm
Filet pentru stativ	1/4 UNC inch
Calcularea suprafeței și volumului	da
Număr de baterii incluse	2
Clasă de protecție IP	IP 54
Rază de acțiune	150 m
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Adunare / scădere	da
Măsurare minimă / maximă	da
Apelarea ultimei măsurători	da
Senzor pentru înclinații (Clinometru)	360 grad
Înălțime	29 mm
Vizor digital cu zoom	4x
Măsurare indirectă (Pitagora)	da
Greutate	184 g
Lungime	132 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Piesă terminală multifuncțională	da
Lățime	56 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	mm / inch
Clasă laser conform IEC 825-1	2
Tip produs	Aparat de măsurare a distanței

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6

081561 LR6