



## Aparat de măsurare a distanței cu laser DISTO™, Tip: X3



### Date comandă

Numărul de comandă	465550 X3
GTIN	7640110697047
Clasa articolului	47C

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă din plastic rezistentă la șoc cu tastatură cu simboluri ușor de folosit. **Sticlă optică Leica** de înaltă calitate, într-o **carcasă de magneziu** deosebit de rezistentă la temperatură și robustă. Afișaj color iluminat și rotativ pentru lizibilitate optimă. Power Range Technologie™ pentru măsurători **până la 150 m fără placă de miră**. Clasă laser 2 verificată conform ISO 16331-1. **Senzorul integrat pentru înclinații 360°** arată înclinația unui obiect prin așezarea directă a carcasei și permite măsurarea indirectă a înălțimii. Piesă terminală multifuncțională pentru măsurare din colțuri. Protejat împotriva jeturilor de apă și a prafului datorită garniturii din cauciuc. Tastatură etanșată, ușor de curățat. Un cauciuc frontal solid protejează optica și amortizează șocurile ușoare.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Geantă de protecție și curea pentru mână. Inclusiv 2x baterie Cod 081561 Ref. LR6.

#### Notă:

Transferul datelor prin Bluetooth® Smart; și pe smartphone prin intermediul aplicației Leica „DISTO™ Plan” (Android începând cu versiunea 4.3, Apple începând cu iPhone 4s). Generarea simplă de schițe.

## Descriere tehnică

Lungime	132 mm
Adunare / scădere	da
Apelarea ultimei măsurători	da
Greutate	184 g
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie electrică	081561 LR6
Piesă terminală multifuncțională	da
Măsurare indirectă (Pitagora)	da
Precizie de măsurare	±1,0 mm
Senzor pentru înclinații (Clinometru)	360 grad
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Filet pentru stativ	1/4 UNC inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Măsurare minimă / maximă	da
Număr de baterii incluse	2
Calcularea suprafeței și volumului	da
Rază de acțiune	150 m
Lățime	56 mm
Înălțime	29 mm
Serie	DISTO™
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	mm / inch
Clasă laser conform IEC 825-1	2
Tip produs	Aparat de măsurare a distanței

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6

081561 LR6