

Garant**Burghiu elicoidal HSS-E Cod 114400 ca set de rezervă, neacoperit, Tip: 1-13KB****Date comandă**

Numărul de comandă	115300 1-13KB
GTIN	4045197943064
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Ascuțire: Concentricitate ridicată și acuratețe a pasului, cu tăiș obținut prin ascuțire de precizie. Burghiu pentru producția în serie.

Miez întărit și lustruit.

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2 mm

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 13 mm

Număr de burghie: 29

Ø găurii de centrare: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de burghie	29
Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS E

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	roșu
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	5 m/min	S
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3 mm	114400 3
--------------------------------------	----------

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114400 11,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 12 mm	114400 12
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10 mm	114400 10
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7 mm	114400 7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114400 10,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2 mm	114400 2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8 mm	114400 8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6 mm	114400 6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 13 mm	114400 13
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 12,5 mm	114400 12,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9 mm	114400 9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5 mm	114400 5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1 mm	114400 1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4 mm	114400 4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 11 mm	114400 11
Burghiu elicoidal HSS-E Cod 114400 ca set de rezervă Tip 1-13	115300 1-13

