

**Garant****XOMT060310ZZSR, HB4130, Tip: INOX**

## Date comandă

Numărul de comandă	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ 

## Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans $f_z$ per dinte	0,8 mm
Rază la colț	1 mm
Grosimea plăcuței S	3.18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XOMT060310ZZSR
Categorie	HB4130
Materialul sculei	Carbura
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p,max}$	0,9 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$	2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		