

**Garant****Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M × lungime L1: M12X125****Date comandă**

Numărul de comandă	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Formă constructivă cilindrică.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

L <sub>2</sub>	5 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	125 mm
Ø exterior D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Filet M	M12×125
Ø găurii D <sub>1</sub> toleranță IT6	12,5 mm
Lungime activă dimensiune A	144 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare