

Garant
Portscule cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, PSC 63 A = 120, Ø de strângere D1: 16mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308574 16 |
| GTIN | 4045197944078 |
| Clasa articolului | 31C |

Descriere
Execuție:

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Cu orificii ale canalului de răcire și dop filetat cu care se poate închide.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Suport | PSC 63 A = 120 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport | ISO 26623-1 |
| Răcire interioară | da |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |