



## Mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 20



### Date comandă

Numărul de comandă	300683 20
GTIN	4045197944245
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliță ER.

Gaură străpunsă pentru răcire internă.

#### Aplicație:

Pentru utilizarea bușelor elastice Mini pe suporturi standard.

#### Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309680 – 309740.

Bucse elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

#### Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

### Descriere tehnică

Ø cozii d	25 mm
Gama de prindere	1 - 13 mm
Pentru buce elastice tip ER	20
Ø exterior D	34 mm
L <sub>2</sub>	19,5 mm
Lungimea cozii L <sub>1</sub>	85,5 mm
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică