

Garant

Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 30 scurt, Ø de strângere D1: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	300048 10
GTIN	4045197944146
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	10 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	35 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Suport	SK 30 scurt

Fișă de date

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/300048-10>