

Garant**Manșon cilindric de strângere, Bucșă elastică ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	319291 16
GTIN	4045197943590
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:****Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.**

Prin diametrul exterior se prinde într-un suport standard pentru bara de strunjire interioară sau în suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere cu filet exterior.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducție Cod 354773 (manșon Cod 313291 Ref. 25 cu reducție suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32). Este posibilă și strângerea directă a bușelor elastice ER.

Descriere tehnică

Recomandat pentru	Cod 319283
Ø d ₁	25 mm
Ø de prindere	16 mm

Filet M	M24×1
Ø suportului de bază d ₂	32,5 mm
l ₂ cu adaptor de schimb	40 mm
l ₂ cu bucă elastică ER	18 mm
Tip produs	Bucă de strângere