

Garant**Manșon cilindric de strângere, Bucșă elastică ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	319291 40
GTIN	4045197943606
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:****Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.**

Prin diametrul exterior se prinde într-un suport standard pentru bara de strunjire interioară sau în suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere cu filet exterior.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducție Cod 354773 (manșon Cod 313291 Ref. 25 cu reducție suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32). Este posibilă și strângerea directă a bușelor elastice ER.

Descriere tehnică

Ø de prindere	40 mm
Ø d ₁	50 mm
Recomandat pentru	Cod 319289

Ø suportului de bază d ₂	64 mm
Filet M	M50×1,5
l ₂ cu adaptor de schimb	60,5 mm
l ₂ cu bucă elastică ER	28 mm
Tip produs	Bucă de strângere