

**Garant****Adaptor înlocuire rapidă ER40, d=64,5, Ø de prindere: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319289 12
GTIN	4045197943682
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:****Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.**

Adaptorul cu înlocuire rapidă este fixat prin înșurubare cu piuliță de strângere cu filet exterior în manșonul cilindric de strângere, respectiv în suportul pentru adaptare directă.

**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

**Adaptat pentru:**

Bară pentru strunjire interioară 1, 2 sau 3 suprafețe de prindere.

**Livrare:**

Șuruburi de închidere pentru orificii ale canalului de răcire, piulițe nituibile oarbe.

**Notă:**

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducție Cod 354773 (manșon Cod 313291 Ref. 25 cu reducție suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32).

**Descriere tehnică**

Caracteristici nume produs	d=64,5
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă

