

Garant**Adaptor înlocuire rapidă ER40, d=64,5, Ø de prindere: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319289 20
GTIN	4045197943705
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:****Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.**

Adaptorul cu înlocuire rapidă este fixat prin înșurubare cu piuliță de strângere cu filet exterior în manșonul cilindric de strângere, respectiv în suportul pentru adaptare directă.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Adaptat pentru:

Bară pentru strunjire interioară 1, 2 sau 3 suprafețe de prindere.

Livrare:

Șuruburi de închidere pentru orificii ale canalului de răcire, piulițe nituibile oarbe.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducție Cod 354773 (manșon Cod 313291 Ref. 25 cu reducție suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32).

Descriere tehnică

Caracteristici nume produs	d=64,5
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă

