

Garant**Mandrină pentru frezare și strunjire, PSC 63, Bucșă elastică ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	319295 32
GTIN	4045197943736
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:****Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.**

Adaptoarele cu înlocuire rapidă Cod 319285; 319286; 319289 sunt fixate prin înșurubare direct în suport. Cea mai stabilă combinație, cu lungime activă minimă.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Standard:

ISO 26623-1.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere cu filet exterior.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducție Cod 354773 (manșon Cod 313291 Ref. 25 cu reducție suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32). Este posibilă și strângerea directă a bucșelor elastice ER.

Descriere tehnică

x cu bucșă elastică ER	62 mm
l ₂ cu adaptor de schimb	103 mm

l_2 cu bușă elastică ER	76 mm
× cu adaptor de schimb	89 mm
Ø exterior d_3	63 mm
Ø suportului de bază d_2	48 mm
Filet M	M40×1,5
Suport	PSC 63
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă