

Garant
Freză din carbură - coadă de rândunică Forma C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm


Date comandă

Numărul de comandă	208037 12
GTIN	4045197943750
Clasa articolului	11X

Descriere

Execuție:

Toleranța la unghi $\pm 8'$.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuția de scule și mașini.

Până la pătrunderea completă, a se utiliza f_z cu 50%.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 6

Număr de dinți Z: 6

Ø de degajare D_1 : 5 mm

Lungimea totală L: 55 mm

Ø cozii D_s : 10 mm

Avans f_z în oțel < 900 N/mm²: 0,04 mm

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	12 mm
Număr de dinți Z	6
Lungimea totală L	55 mm
Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Ø de degajare D_1	5 mm
Forma	C

Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 1833
Toleranță Ø nominal	js16
Direcția de așchiere	orizontal
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Unghi teșitură	60 grad
Inel colorat	verde
Tip produs	Freze cilindro-frontale