

HOLEX**Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304398 10
GTIN	4045197944405
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:****Cu orificii neobturabile ale canalelor de răcire.**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	35 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Ø de prindere D ₁	10 mm
Suport	HSK-A 100 scurt

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 10 mm

309900 10