

Garant
Mandrină cu bucă elastică ER mini / subțire Forma ADB, SK 40 A = 70, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 11

Date comandă

Numărul de comandă	300649 11
GTIN	4045197944481
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

Piulița de strângere este echilibrată cu precizie **pentru HSC**. ER11 găurit străpuns. Conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

· **În variantă standard cu gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv mini-piuliță ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opționale:

Buce elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309740.

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308830.

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 7 mm
Ø exterior D	16 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Pentru buce elastice tip ER	11 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309740	11
Lungime utilă L _N	44 mm

Ø de prindere D ₁	1-7 mm
Suport	SK 40 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucușă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4 mm	309399 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucușă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309399 3,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Set de bucușe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
	309399 6

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309399 4,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308881 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308881 2

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309399 2,8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308882 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm

308881 6,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308918 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308881 5

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,5 mm

309399 2,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308882 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm

308918 1

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm

308881 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308918 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm

308881 4,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308918 7

Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm

309010