

Garant**Mandrină cu bucă elastică ER mini / subțire Forma ADB, SK 40 A = 70, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300649 16 |
| GTIN | 4045197944498 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Piulița de strângere este echilibrată cu precizie **pentru HSC**. ER11 găurit străpuns. Conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

· **În variantă standard cu gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv mini-piuliță ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opționale:

Bucșe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309740.

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308830.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Ø exterior D: 22 mm

cheie de strângere recomandată Cod 309740: 16

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| cheie de strângere recomandată Cod 309740 | 16 |
| Gama de prindere | 0,5 - 10 mm |
| Pentru bucă elastice tip ER | 16 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ø exterior D | 22 mm |
| Lungime utilă L _N | 45 mm |
| Suport | SK 40 A = 70 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Mandrină cu bucșă elastică |