

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302596 16 |
| GTIN | 4045197944634 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Ø exterior D | 48 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 63 mm |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Suport | BT 40 scurt |
| Standard | DIN 6359 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|