

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302650 32
GTIN	4045197944740
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø exterior D	72 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	32
Ø de prindere D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Suport	BT 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu \varnothing de prindere D1 32 mm	309900 32
--	-----------