

Garant**Mandrină pentru bușe elastice tip ER Forma ADB, BT 50 scurt, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	302818 40
GTIN	4045197944856
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bușă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 63 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 40
Cheie de strângere ER: 40

Descriere tehnică

Ø exterior D	63 mm
Cheie de strângere ER	40
Pentru bucușe elastice tip ER	40
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Gama de prindere	3 - 26 mm
Piuliță de strângere ER de schimb	40
Suport	BT 50 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
---	-----------