

**Garant**

**Mandrină pentru bușe elastice tip ER Forma AD, BT 30 A = 60, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 20**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302745 20
GTIN	4045197944764
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere ER.

**Accesorii opționale:**

Bușă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Notă:**

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 1 - 13 mm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 34 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 20

Cheie de strângere ER: 20

## Descriere tehnică

Piuliță de strângere ER de schimb	20
Cheie de strângere ER	20
Pentru bucușe elastice tip ER	20
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	34 mm
Gama de prindere	1 - 13 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	1-13 mm
Suport	BT 30 A = 60
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
---	-----------