

**Garant****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 scurt, Ø dorn d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302895 16
GTIN	4045197944986
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

**Aplicație:**

**Cu pană longitudinală** pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.

**Cu inel de antrenare** pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Ø exterior D	32 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	16
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj