

**Garant**

**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 50 A = 100, Ø dorn d1: 27mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303035 27     |
| GTIN               | 4045197944955 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Cu 4 orificii ale canalului de răcire.

- **Formă cilindrică.**
- **Cu gaură Ballufchip.**
- **Suprafață de contact a manșonului mărită.**
- **Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

**Avantaj:**

Tendență de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte referințe.

**Descriere tehnică**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Ø dornului d <sub>1</sub>             | 27 mm |
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 27    |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27                               |
| Ø exterior D   | 60 mm                            |
| Lungime activă dimensiune A                                | 100 mm                           |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>                               | 27 mm                            |
| Suport   | BT 50 A = 100                    |
| Standard   | DIN 6357                         |
| Normă pentru suport  | JIS B6339                        |
| Normă pentru suport  | ISO 7388-2                       |
| Forma  | ADB                              |
| Orificiu pentru canalul de răcire                          | Fără posibilitate de închidere   |
| Calitatea echilibrării G la turația                        | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate  | ≤ 5 μm                           |
| Strategie de așchiere                                      | HPC                              |
| Tip produs   | Portsculă pentru freză cu alezaj |