

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A25R SSKCR/L12
Lungimea totală L	200 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Unghi de reglare $\kappa$	75 grad
Lungime activă $L_1$	75 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 25
Înălțime de strângere $L_2$	24 mm
Decalaj central $L_3$	17 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500