

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Lungime activă L_1	75 mm
Cod ISO Suport	A25R SSKCR/L12
Decalaj central L_3	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 25
Lungimea totală L	200 mm
Unghi de reglare κ	75 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500