

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	75 grad
Lungime activă L_1	60 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	180 mm
Cod ISO Suport	A20Q SSKCR/L09
Decalaj central L_3	13 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	25 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500